

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
ISO kod držača	A10H SVLCR/L07
Širina vrata L ₄	7,5 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Duljina glave L ₁	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27

Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Korisna dubina T	5 mm
\varnothing drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659905 200
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, D 6,3 drška za nastavke maks. stezni moment 200 cNm	659956 200