

Garant**VCGT 050102, Vrsta: HB7125-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Razred artikla	211

Tehnički opis

Vrsta	HB7125-1
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Rezni materijal	HM
Brzina reza v _c glavna primjena	70 - 180 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a _p	0,05 - 0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 050102

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje