

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	13,5 mm
Veličina pločice	7 mm
Širina vrata L_4	6,8 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Duljina glave L_1	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ukupna duljina L	100 mm
ISO kod držača	A10H SVVCR/L07
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Korisna dubina T	6 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200