



Kontejner s ispusnom slavinom i automatskim prevrtanjem, volumen spremnika: 600l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919925 600
GTIN	4017976160603
Razred artikla	96D

Opis

Izvedba:

Robusna zavarena konstrukcija od čeličnog lima od 3 mm.
Podnožje s integriranim utorima za vilice viličara.
2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od poliamida.
Zaštita od nenamjernog kotrljanja i blokiranje prevrtanja, lanac karika kao osiguranje protiv klizanja i prevrtanja.

Tekst oblačića:

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

Postupak istovara odvija se samostalno nakon otpuštanja mehanizma za blokiranje.

Vučno uže za istovar sa sjedala viličara.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Brilliant plavo RAL 5007 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Ulazni džepovi dimenzija D	90 mm
Mehanizam za prevrtanje	Vučno uže
Zaštita od prevrtanja	da

Izvedba slavine	Ispusna slavina s mrežicom
Nosivost	1500 kg
Ulazni džepovi razmak B	582 mm
Visina bridova s kotačićima	981 mm
širina	1141 mm
Visina	1070 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	190 mm
Broj kotača	4
Duljina	1294 mm
Ulazni džepovi dimenzija A	190 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
s ulaznim džepovima	da
Ulazni džepovi dimenzija C	982 mm
Volumen kalupa	600 l
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	90 mm
Vučno uže	da
Ø kotača	200 mm
Materijal kotača	Poliamid
Težina	155 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Boja	briljantno plava RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Visina bez kotačića	837 mm
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem