

## Kontejner s nagibnim spremnikom za male visine, lakiran, volumen spremnika: 300l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919955 300
GTIN	2050001937438
Razred artikla	94B

### Opis

#### Izvedba:

Kontejner s prevrtanjem **za krute tvari s niskom visinom izvedbe** i povoljnim kutom prekretanja. Uz pomoć vučnog užeta moguće je prevrtanje spremnika pri svakoj visini. Tijelo spremnika sa savijenim rubom i stabilnim osnovnim okvirom s utorima. Zaštita sprječava nenamjerno klizanje i prevrtanje.

Unutarne dimenzije utora AxD = 200x60 mm.

#### Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

### Tehnički opis

Težina	93 kg
Područje primjene	za krute tvari
Volumen kalupa	300 l
Visina	580 mm

Nosivost	750 kg
Duljina	1440 mm
Ulazni džepovi razmak B	10 mm
širina	680 mm
Rubovi za isipavanje, visina	395 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

---

## Pribor

Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni nosivost / kotač 450 kg	919970 450
---	------------