

Garant**XOMW060310ZZSR, HB4715, tip: HART**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212830 HART
GTIN	4045197942579
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p, maks.}$

Programirani radijus pri $a_{p, maks.}$: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,4 mm

Debljina pločica S: 3.18 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,4 mm
Tip	HART
Kutni radijus	1 mm
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMW060310ZZSR
Vrsta	HB4715
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,5 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 50 HRC	prikladno	110 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	80 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		