


**Garant****XDMT120516ZDER, HB4430, tip: TI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212895 TI
GTIN	4045197943217
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3 mmPosmak  $f_z$  po zubu: 0,8 mm

Debljina pločica S: 5.56 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,8 mm
Tip	Ti
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	5.56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT120516ZDER
Vrsta	HB4430
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	2 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		