

Garant

Stezna glava za ER čahure oblik ADB, niklana, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 40

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300515 40
GTIN	4045197945846
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

GARANT –

- **vrlo tihi rad zahvaljujući čvrsto stegnutim vretenima i preciznom balansiranju G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **optimalna zaštita od korozije zahvaljujući površinama obloženim niklom.**
- **najviše sile stezanja i preciznost pomoću GARANT preciznih steznih matica.**

Posebno niklan.

GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000 min⁻¹) i obložena, visoka stezna sila uz neznatno trošenje.**
- **Prolaz izbušen.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER ključ br. 309680, odnosno 613300, ER čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene pločice), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm
Vanjski Ø D: 63 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 40
Rezervna matica HOLEX br. 309580: 40

Tehnički opis

Stezni raspon	3 - 26 mm
za ER stezna kliješta	40
Vanjski Ø D	63 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	40
Rezervna matica HOLEX br. 309580	40
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
---------------------------------------	-----------