

Garant

Držač za glodače glave High-Performance antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 200, Ø trna d1: 16mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 306692 16 |
| GTIN | 4045197945853 |
| Razred artikla | 31H |

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**
- **Povećana kontaktna površina na obodu.**

Prednost:

Jezgra posebno usklađena s prihvatima omogućuje optimalne rezultate obrade kod većih slobodnih duljina:

- **Ušteda vremena zahvaljujući maksimalnim parametrima obrade.**
- **Miran rad i savršeni rezultati obrade površine.**
- **Ušteda troškova zbog duljeg vijeka trajanja alata.**
- **Zaštita vretena stroja od vibracija.**

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodaču glavu i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840; cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Kvaliteta centriranja G 6,3 ovisno o maksimalno broju okretaja kod rada.

Tehnički opis

| | |
|--|-------|
| Ø trna d ₁ | 16 mm |
| Duljina klina glodalice L ₄ | 17 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Vanjski Ø D | 38 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 200 mm |
| maksimalni broj okretaja n_{maks} | 8000 min ⁻¹ |
| Stezni Ø D ₁ | 16 mm |
| Prihvat | HSK-A 63 A = 200 |
| Standard | DIN 6357 |
| Norma prihvata | DIN 69882-3 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Točnost rotacije | ≤ 5 µm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vibracija | prigušeno |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |