

Garant

High-Performance držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 300, Ø trna d1: 22mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301104 22
GTIN	4045197946232
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Prednost:

SM jezgra posebno usklađena s prihvatima omogućuje optimalne rezultate obrade kod duljih slobodnih duljina alata.

- **Ušteda vremena zahvaljujući maksimalnim parametrima obrade.**
- **Miran rad i savršeni rezultati obrade površine.**
- **Ušteda troškova zbog duljeg vijeka trajanja alata.**
- **Zaštita vratila stroja od vibracija.**

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Kvaliteta balansiranja G 6,3 ovisno o maksimalno broju okretaja kod rada.
Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

maksimalni broj okretaja n_{maks}	5500 min ⁻¹
Duljina klina glodalice L_4	19 mm

Vanjski \varnothing D	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
\varnothing trna d_1	22 mm
Stezni \varnothing D_1	22 mm
Prihvat	SK 50 A = 300
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža