



Dvostruka stega s klinom za učvršćivanje, navoj M: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370011 M12
GTIN	4046368801558
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- **Aluminijski profil s čeličnim klinom uključujući vijak.**
- **Ekstra široke čeljusti, za glodanje konture obradka.**

Prednost:

- **Stežanje oblikom, a time i sigurno pritezanje obradaka.**
- **Istovremeno stežanje 2 obradka.**

Napomena:

Za obradu stega s dvostrukim klinom potrebna je ploča za učvršćivanje.

Tehnički opis

Navoj M	M12
Sila stezanja	15,58 kN
maksimalni stezni moment	38,4 Nm
B ₂	15,7 mm
H ₁	19,1 mm
B ₁	30,86 mm
Visina H	38,1 mm

Duljina D (L)	47,5 mm
Širina B	76,2 mm
Vrsta proizvoda	Stezač klina