

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L ₂	9 mm
ISO kod držača	A10H SV95CR/L07
Duljina glave L ₁	22 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Širina vrata L ₄	6,8 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200