

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, MF: M1,2X0,25****Podaci za narudžbu**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe  | 130005 M1,2X0,25 |
| GTIN           | 4062406003821    |
| Razred artikla | 10N              |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Broj oštrica Z     | 2          |
| Ukupna duljina L   | 40 mm      |
| Broj steznih utora | 2          |
| Ø navoja           | 1,2 mm     |
| 4-kutna drška □    | 2,1 mm     |
| Ø osnovne rupe     | 0,95 mm    |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05   |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G   |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Nagib navoja               | 0,25 mm                               |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 2,5 mm                                |
| Dubina navoja              | 3,6 mm                                |
| Standard                   | DIN 371                               |
| Vrsta navoja               | MF                                    |
| Veličina navoja            | M1,2×0,25                             |
| Prevlaka                   | TiN                                   |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                      |