

**Garant****CNMG 120408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7020
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,3 - 0,45 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	WSM
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje