

Garant**TNMG 160408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	WSM
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Posmak f	0,25 - 0,45 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje