

Garant**WNMG 080412 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252073 HB7020
GTIN	4045197948793
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,25 - 0,45 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	WSM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje