


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260151 HB7020
GTIN	4045197948861
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	WSM
Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje