

**Garant****DNMG 150408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150408 HB7020 Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Vrsta	HB7020
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje