

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, MF: M2,2X0,35

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 130005 M2,2X0,35 |
| GTIN | 4062406003982 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------|
| Nagib navoja | 0,35 mm |
| Dubina navoja | 6,6 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø navoja | 2,2 mm |
| 4-kutna drška □ | 2,1 mm |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05 |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije | 7HX |
| Razred tolerancije | 7G |
| Razred tolerancije | 7GX |
| Razred tolerancije | 6H +0,10 |
| Razred tolerancije | 6H +0,20 |
| Standard | DIN 376 |
| Ø drške D _s | 2,8 mm |
| Rezni materijal | HSS E |
| Ukupna duljina L | 45 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Ø osnovne rupe | 1,85 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M2,2×0,35 |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |