

Garant**GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 63/6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 213555 63/6 |
| GTIN | 4045197953490 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenje sile rezanja. Vrlo miran rad zahvaljujući pozitivnoj geometriji alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 3,0** koristite uz nastavak br. **674252 15IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| maksimalni vanjski Ø D_{maks} | 75 mm |
| Ø prihvatne rupe | 22 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 40 mm |
| Ø reza D_c | 63 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XEEW1305 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.T1305 |
| Broj oštrica Z | 6 |
| Seriya | Softcut® |
| Izvedba drške | s rupom |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | MTC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm | 211750 3,0 |