

**Garant****GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 160/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213555 160/12
GTIN	4045197953681
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenje sile rezanja. Vrlo miran rad zahvaljujući pozitivnoj geometriji alata. Za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

**Napomena:**

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 3,0** koristite uz nastavak br. **674252 15IP**.

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø reza $D_c$	160 mm
maksimalni vanjski Ø $D_{maks}$	172,3 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm
Broj oštrica Z	12
Ø prihvatne rupe	40 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.T1305
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XEEW1305
Seriya	Softcut®
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP