

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, MF: M1,6X0,35

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130005 M1,6X0,35
GTIN	4062406003883
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ukupna duljina L	40 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Ø navoja	1,6 mm
Ø drške D _s	2,5 mm
Broj steznih utora	2
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Nagib navoja	0,35 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	1,25 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	4,8 mm
Broj oštrica Z	2
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M1,6×0,35
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje