

Garant
VHM glodalo s lomačima odv. čestica TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203093 5
GTIN	4045197953919
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Iznimno precizno glodalo posebno izrađeno za univerzalnu TPC-primjenu.

Ojačana jezgra.

Optimizirana otpornost na lom kod savijanja zbog primjene ultrafinih granulacijskih supstrata.

Lomač odvojenih čestica za kontrolirano lomljenje odvojenih čestica.

Napomena:

$a_{e\text{ maks.}} = 0,05 \times D$ za TPC obradu.

h_{max} : vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti. Za fine radnje preporučujemo artikl br. 204016, 204018 i 204019.

Zamjenski proizvod za br. 203090.

Tehnički opis

Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Kut spirale	40 stupanj
Broj zubi Z	5
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC	0,021 mm

Duljina rezne oštrice L_s	20 mm
\varnothing reza D_c	5 mm
\varnothing drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	66 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Broj razdjelnika čestica	2
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,05 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	380 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	60 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	prikladno	25 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		