

Garant**VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203079 20
GTIN	4045197953865
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Iznimno precizno glodalo posebno izrađeno za TPC primjenu za obradu materijala do 60 HRC. Ojačana jezgra. Sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala. Lomač odvojenih čestica za kontrolirano lomljenje odvojenih čestica.

Napomena:

h_{max}: vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti. ae maks. = 0,05×D za TPC obradu.

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	70 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Drška	DIN 6535 HB s h6
Ø drške D _s	20 mm
Ø reza D _c	20 mm
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Oslobađanje Ø D ₁	19,8 mm
Broj zubi Z	5
Ukupna duljina L	126 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Duljina rezne oštrice L _s	60 mm

Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u čeliku < 60 HRC	0,062 mm
Kut spirale	45 stupanj
Radius čela r_v	0,3 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno	140 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	125 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	110 m/min	H
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		