

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, MF: M12X1,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130005 M12X1,75
GTIN	4062406004552
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	9 mm
Ø osnovne rupe	10,25 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Nagib navoja	1,75 mm
Dubina navoja	36 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX

Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	7 mm
Ø navoja	12 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M12×1,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje