



**Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 160mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380777 160
GTIN	2050001943699
Razred artikla	33S

## Opis

### Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

### Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

### Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do velikih obradaka.

### Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

## Tehnički opis

Trošenje pločice s polovima	6 mm
Ø dijelaza centriranje	125 mm
Dubina centriranja	4 mm
Visina magnetskog polja	10 mm

Ø kružnice	142 mm
Podjela paralelnih polova	8+3 mm
Tolerancija visina	0 / -1 mm
Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm <sup>2</sup>
Visina	57 mm
Težina	8 kg
Ø navoja	4×M8
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	15×6 mm
Ø glave	160 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava