



**Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 300mm**



## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 380777 300    |
| GTIN           | 2050001944429 |
| Razred artikla | 33S           |

## Opis

### Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

### Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

### Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do velikih obradaka.

### Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

## Tehnički opis

|  |           |
|--|-----------|
| moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J | 25×20 mm  |
| Tolerancija visina                           | 0 / -1 mm |
| Trošenje pločice s polovima                  | 6 mm      |
| Visina magnetskog polja                      | 10 mm     |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Visina                     | 62 mm                 |
| Ø dijelaza centriranje     | 250 mm                |
| Nazivna snaga pridržavanja | 150 N/cm <sup>2</sup> |
| Ø navoja                   | 4×M8                  |
| Dubina centriranja         | 4 mm                  |
| Podjela paralelnih polova  | 12+3 mm               |
| Ø kružnice                 | 285 mm                |
| Ø glave                    | 300 mm                |
| Težina                     | 31 kg                 |
| Vrsta proizvoda            | Magnetna stezna glava |