



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 350mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380777 350
GTIN	2050001949264
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do velikih obradaka.

Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

Tehnički opis

Tolerancija visina	0 / -1 mm
Dubina centriranja	5 mm
Ø kružnice	334 mm
Visina	62 mm

Ø navoja	4×M8
Ø dijelaza centriranje	300 mm
Težina	43 kg
Ø glave	350 mm
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	25×20 mm
Nazivna snaga pridržavanja	150 N/cm ²
Podjela paralelnih polova	12+3 mm
Visina magnetskog polja	10 mm
Trošenje pločice s polovima	6 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava