




Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380776 100
GTIN	2050001943620
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do srednje velikih obradaka.

Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

Tehnički opis

Podjela paralelnih polova	1,9 mm
Tolerancija visina	0 / -1 mm
Ø kružnice	85 mm
Visina	50 mm

Dubina centriranja	4 mm
Nazivna snaga pridržavanja	70 N/cm ²
Visina magnetskog polja	8 mm
Ø dijelaza centriranje	60 mm
Ø glave	100 mm
Težina	3 kg
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	20×14 mm
Ø navoja	4×M8
Trošenje pločice s polovima	5 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava