



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380776 150
GTIN	2050001943644
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do srednje velikih obradaka.

Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

Tehnički opis

Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm ²
Podjela paralelnih polova	1,9 mm
Dubina centriranja	4 mm
Težina	7 kg

Visina magnetskog polja	8 mm
Trošenje pločice s polovima	5 mm
Ø glave	150 mm
Ø kružnice	132 mm
Ø navoja	4×M8
Tolerancija visina	0 / -1 mm
Ø dijelaza centriranje	110 mm
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	24×5 mm
Visina	50 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava