

STABILA **Digitalni uređaj za mjerenje nagiba TECH, tip: 500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	467563 500
GTIN	4005069191252
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

Kompaktno i otporno kućište, mjerna površina od eloksiranog aluminija. Različite mogućnosti priključivanja putem T-utora, V-utora i Seltenerd magnetskog sustava. Osvijetljeni digitalni prikaz okreće se kod položaja prebacivanja. Integrirana funkcija upozoravanja sprječava pogreške u mjerenju. Blokada tipki, funkcija zadržavanja i funkcija referenci.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje zaštitnu torbu. 2x baterije br. 081561 vel. LR6.

**Tehnički opis**

Korak	0,01 stupanj
širina	32 mm
Visina	70 mm
Mjerno područje	360 (4×90°) stupanj
Duljina	175 mm
Tolerancija ravnine	0,07 mm
Granica odstupanja elektroničkog modula	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) stupanj

IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Mjerilo nagiba

## Usluge

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------