

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M17X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130006 M17X2
GTIN	4062406008505
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>5</sub>: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 15 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	11 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05

Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	15 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Nagib navoja	2 mm
Ø navoja	17 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	51 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M17×2
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje