

**Garant****Upuštač 75°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150425 20
GTIN	4045197959539
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Žlijebovi su brušeni iz punog komada. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni što olakšava strojnu obradu. Time se omogućava lagana izrada dubokih upusta te skidanje srha **bez vibriranja** alata.

**Tehnički opis**

Najmanji Ø upuštanja	3,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/okr
Ukupna duljina L	63 mm
Broj oštrica Z	3
Vanjski Ø	20 mm
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	75 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		