

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M2,5X0,2

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130006 M2,5X0,2
GTIN	4062406007577
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,2 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,3 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	50 mm
Ø navoja	2,5 mm
Ø osnovne rupe	2,3 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Razred tolerancije	ISO 1 4H

Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	2,8 mm
Dubina navoja	7,5 mm
Nagib navoja	0,2 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M2,5×0,2
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje