

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M2,5X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M2,5X0,35
GTIN	4062406011161
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Dubina navoja	6,25 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Ø osnovne rupe	2,15 mm
Ø navoja	2,5 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Broj steznih utora	3
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Nagib navoja	0,35 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	2,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje