

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M2X0,4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M2X0,4
GTIN	4062406011093
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Ø navoja	2 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Standard	DIN 371
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
4-kutna drška □	2,1 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Nagib navoja	0,4 mm
Ø osnovne rupe	1,6 mm
Dubina navoja	5 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M2×0,4
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje