

**Garant****Stepenasto svrdlo HSS/E, bez prevlake, Ø oštrice: MFmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118320 MF
GTIN	4045197966681
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

S cilindričnim zabušivačem, Ø-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe. Kombinirano stepenasto svrdlo (osnovne i prolazne rupe) **za metričke fine navoje** (sukladno DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

**Upotreba:**

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).

**Tehnički opis**

Ø drške	12 mm
Ukupna duljina	94 mm
Visina stepenice	4 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		