



NC visokotlačna stega - NC8, tip: H200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360405 H200
GTIN	4250364403429
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Male dimenzije: Optimalan odnos steznog raspona / ukupne duljine. Željeniu silu stezanja moguće je odabrati unaprijed, **bez alata: 11 stupnjeva:** širina čeljusti 90 mm, **4 stupnja:** širina čeljusti 125 / 160 / 200 mm. Posebno kruto osnovno tijelo od GJS-60, **gornja i donja strana brušene, točnost uparivanja 0,02 mm.**

Karakteristike: Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno, za minimalno održavanje!

- Povećana radna sigurnost.
- Optimalna zaštita od odvojenih čestica.
- Minimalna potreba za čišćenjem.

Heavy Duty za tešku obradu.

Upotreba:

Moguća horizontalna ili bočna primjena, **obzirom da su bočne površine brušene s preciznošću od -0,05 mm.**

Dio isporuke:

Uključujući 2 stupnjevane čeljusti (standard), 1 ručica, 4 stezne vilice.

Napomena:

- Dimenzija / sučelje čeljusti NC 8 identično kao Allmatic TC/LC.
- NC 8 (br. 360405) zamjenjuje proizvode LC (br. 360500) i TC (br. 360400).
- Veličine 125 MX i 125 LX isporučuju se s čeljustima br. 361295 125 i br. 361296 125.
- Ne sadrži provrte s prednje strane za produžetke!

Tehnički opis

Težina	85 kg
$r \pm 0,015$	164 mm
Tip	200
Područje stezanja b	0 - 246 mm
Ukupna duljina	615 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
t	164 mm
Maksimalna sila stezanja do	80 kN
Kod boje za odgovarajući pribor	NC8
Visina osnovnog tijela c $-0,02$	140 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Duljina osnovnog tijela a	530 mm
Visina čeljusti h	60 mm
m	234 mm
Stezni raspon d	189 - 435 mm
Uzdužni utor l H7	20 mm
Broj navoja za graničnik obradka	5
Širina kraka B ₁ $-0,05$	202 mm
Seriya	NC8
Vrsta proizvoda	Strojni škripac