



NC visokotlačna stega - NC8, tip: 125M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360405 125M
GTIN	4250364403368
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Male dimenzije: Optimalan odnos steznog raspona / ukupne duljine. Željenu silu stezanja moguće je odabrati unaprijed, **bez alata: 11 stupnjeva:** širina čeljusti 90 mm, **4 stupnja:** širina čeljusti 125 / 160 / 200 mm. Posebno kruto osnovno tijelo od GJS-60, **gornja i donja strana brušene, točnost uparivanja 0,02 mm.**

Karakteristike: Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno, za minimalno održavanje!

- Povećana radna sigurnost.
- Optimalna zaštita od odvojenih čestica.
- Minimalna potreba za čišćenjem.

Uključuje provrte 25H6 M10 za stezni sustav s nulnom točkom kalibra 200 mm.

Upotreba:

Moguća horizontalna ili bočna primjena, **obzirom da su bočne površine brušene s preciznošću od -0,05 mm.**

Dio isporuke:

Uključujući 2 stupnjevane čeljusti (standard), 1 ručica, 4 stezne vilice.

Dodatni pribor:

- **Stezni vijak br. 360025 - 25 M10.**
- **Adapterska ploča za brzu promjenu čeljusti Xtric br. 361293 i 361294 vel.125.**
- **Adapterske ploče br. 361297 i 361298 vel. 125**

Napomena:

- **Dimenzija / sučelje čeljusti NC 8 identično kao Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (br. 360405) zamjenjuje proizvode LC (br. 360500) i TC (br. 360400).**
- **Veličine 125 MX i 125 LX isporučuju se s čeljustima br. 361295 125 i br. 361296 125.**

Tehnički opis

Visina čeljusti h	39,5 mm
t	144 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	NC8
Duljina osnovnog tijela a	398 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Ukupna duljina	483 mm
Stezni raspon d	131 - 313 mm
Uzdužni utor l H7	20 mm
r ±0,015	118 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Visina osnovnog tijela c -0,02	100 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
m	180 mm
Težina	35 kg
Tip	125
Područje stezanja b	0 - 182 mm
Širina kraka B ₁ -0,05	126 mm
Broj navoja za graničnik obradka	4
Serijski broj	NC8
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Set za čišćenje navoja tip 125	360822 125
--------------------------------	------------