


**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: E1220****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540750 E1220
GTIN	4045197967213
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Opis oblika	Kap
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ø drške	6 mm
Ø glave	12 mm
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Ukupna duljina	60 mm
Oblik	E1220
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Duljina glave	20 mm

Serijski broj	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		