



## 5-osna stega TeleCentric, tip: 70M



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361255 70M
GTIN	4250364403047
Razred artikla	34A

### Opis

#### Izvedba:

- Optimalno za korištenje na 5-osnim obradnim centrima.
- Moguće konvencionalno stezanje i grip stezanje.
- Teleskopsko vreteno i konture interferencije ostavju nepromijenjene.
- Centrično, jednostavno programiranje bez pomicanja nulte točke.
- Dostupnost obradaka ne ovisi o rasponu stezanja.
- Simetrična konstrukcija = obradak ostaje na sredini i paralelno, materijal se simetrično raspoređuje.
- Zamjena čeljusti bez alata pomoću brzih zatvarača u roku od 10 sekundi / par čeljusti.
- Konstantna sila stezanja pomoću teleskopskog vretena, koje zahtjeva minimalno održavanje.
- Serijski s prihvatnim provrtima 25H6 M10 za sustav stezanja s nultom točkom osnog razmaka 200 mm.
- Integrirani prsten sa skalomza fino podešavanje središnjeg položaja.
- Stezna sila 30 kN kod 45 Nm linearno.

#### Dio isporuke:

Ručna poluga, brzi vodič.

#### Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050\_120, 6-kutni nastavak odvijača 643330\_14, čeljusti br. 361258 – 361264, stezne vilice br. 360750 vel. 125/160, set za podešavanje i fiksiranje br. 360530, povlačni vijci br. 360025 vel. 25M10, odn. 25M10/138. Nasadne čeljusti br. 361258 – 361260, priteznice za

stol br. 360750 vel. 125/160, set za podešavanje i fiksiranje br. 360530, pritezni vijci br. 360025 vel. 25M10, odn. 25M/138.

## Tehnički opis

Visina osnovnog tijela c	168,9 mm
Maksimalna sila stezanja do	30 kN
Težina	19,5 kg
Kod boje za odgovarajući pribor	TeleCentric
Dimenzije širine ključa	14 mm
Stezni raspon S1	49 - 150 mm
Stezni raspon S2	99 - 200 mm
maskimalan okretni moment	45 Nm
Širina B	94 mm
Visina h	27,1 mm
Duljina D (L)	351 mm
Širina utora n H7	20 mm
Serija	TeleCentric
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10/138	360025 25M10/138
Nasadna čeljustprizmatična tip P	361264 P
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 14 mm	360530 14
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 16 mm	360530 16
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 22 mm	360530 22

Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 12 mm	360530 12
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 120 Nm	656050 120
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10	360025 25M10
Nasadna čeljustgrip tip 70	361258 70
Garnitura steznih vilica 2-dijelna za širinu čeljusti 125/160 mm	360750 125/160
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 18 mm	360530 18
Nasadna čeljustglatka tip 70	361260 70
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački 6-kut 14 mm	643329 14