

**Rezna ploča PREMIUM*** SUPER TANKA, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563111 115
GTIN	9003172821498
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Izuzetno tanka rezna ploča 0,8 mm za brzo rezanje **tankostijenih materijala** (npr. karoserijski lim). Minimalno stvaranje strugotina i minimalno termičko opterećenje.

Koljenčasta izvedba za veću stabilnost.

Upotreba:

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja v_c od 80 m/s.

Specifikacija:**A60R-BFXA.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

Tehnički opis

Ø ploče	115 mm
Ø bušenja	22,23 mm

Opis oblika	upušteno
Specifikacija	A60R-BFKA
Širina vodilice	0,8 mm
za debljinu materijala	2,4 - 4 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno