

**Rezna ploča PREMIUM\*\*\* SUPER TANKA, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563116 115
GTIN	9003172417387
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

**Izuzetno tanka rezna ploča 0,8 mm** za brzo rezanje **tankostijenih materijala** (npr. karoserijski lim). Minimalno stvaranje strugotina i minimalno termičko opterećenje.

**Upotreba:**

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja  $v_c$  od 80 m/s.

**Specifikacija:****A60R-BFP.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	13300 min <sup>-1</sup>
Širina vodilice	0,8 mm
Ø bušenja	22,23 mm

Specifikacija	A60R-BFP
Ø ploče	115 mm
Opis oblika	ravno
za debljinu materijala	2,4 - 4 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno