

**Rezna ploča PREMIUM*** EKSTRA TANKA, Ø ploče: 178mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563406 178
GTIN	9003175253555
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Posebni tip za rezanje **neželjeznih metala, poput aluminija, mjedi, bronce itd.**

Upotreba:

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja v_c od 80 m/s.

Specifikacija:

A30N-BFXA.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

Ø ploče	178 mm
Specifikacija	A60N-BFXA
Širina vodilice	2 mm
Ø bušenja	22,23 mm

Opis oblika	ravno
za debljinu materijala	6 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Neželjezni i šareni materijali
optimalno za materijal	aluminij
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		