



Alat za vađenje vijaka s nožem za izmjenjive pločice i šiljkom za tokarenje., tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082861 3
GTIN	4049002020896
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

Upotreba:

Prikladno i za desne i lijeve navoje.

Odgovara :

otvrđenog čelika. Prikladno i za desne i za lijeve navoje.

Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.

Ø prethodnog bušenja: 6,4 mm

prikladno za vijke/klinove: M10 – M12

prikladno za: kaljeni čelik

Tehnički opis

prikladno za vijke/klinove	M10 – M12
Ø prethodnog bušenja	6,4 mm
Tip	3
prikladno za	kaljeni čelik
Vrsta proizvoda	Zavrtač vijaka

