



## Alat za vađenje vijaka s nožem za izmjenjive pločice i šiljkom za tokarenje., tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082861 2
GTIN	4049002020889
Razred artikla	04D

### Opis

#### Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

#### Upotreba:

**Prikladno i za desne i lijeve navoje.**

#### Odgovara :

otvrđenog čelika. Prikladno i za desne i za lijeve navoje.

#### Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.

Ø prethodnog bušenja: 4,8 mm

prikladno za vijke/klinove: M8 – M10

prikladno za: kaljeni čelik

### Tehnički opis

Ø prethodnog bušenja	4,8 mm
Tip	2
prikladno za vijke/klinove	M8 – M10
prikladno za	kaljeni čelik
Vrsta proizvoda	Zavrtač vijaka

