

Garant

Strojni urezник za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M22X0,5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130011 M22X0,5
GTIN	4062406016029
Razred artikla	10N

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21,5 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	140 mm
Ø drške D _s	18 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX

Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø navoja	22 mm
Ø osnovne rupe	21,5 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	55 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M22×0,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje