

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M34X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130011 M34X1
GTIN	4062406017002
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 33 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	33 mm
Nagib navoja	1 mm
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	22 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	200 mm

Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	85 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Broj steznih utora	4
Ø navoja	34 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M34×1
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje