

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, MF: M54X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130020 M54X0,5
GTIN	4062406025328
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D₅: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 53,5 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05

Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø osnovne rupe	53,5 mm
Standard	DIN 2184
Dubina navoja	81 mm
Ø drške D _s	40 mm
Broj oštrica Z	6
Ø navoja	54 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Broj steznih utora	6
4-kutna drška □	32 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M54×0,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni

Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje