



Brusna ploča CC-GRIND-STRONG, Ø ploče: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566366 125
GTIN	4007220104484
Razred artikla	550

Opis

Izvedba:

Inovativna 4-slojna brusna ploča **CC-GRIND-STRONG** je kombinacija klasične grube ploče za brušenje s tri sloja sredstva za brušenje na podlozi, koja se ravnomjerno troše. **Vijek trajanja je dulji u odnosu na brusnu ploču CC-GRIND-SOLID** zahvaljujući agresivnom srednjem brusnom sloju i disku nosača, koji također brusi.

Upotreba:

Za **tvrdi i hrapavu primjenu kod brušenja** na ravnim površinama, obradu varnih niti, skidanje srha, skošavanje, paljenje.

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
optimalno za materijal	Čelik
preporučeni kut podešavanja	5-15 stupanj

maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		